

**OSŁONA TWARZY OT-1** Chroni przed płomieniem, odpryskami płynnego metalu oraz intensywnym promieniowaniem cieplnym. Przeznaczona jest do stosowania łącznie z ubraniem lub inną odzieżą ochronną do pracy przy spuszczeniu i rozlewaniu stali oraz metali kolorowych. Wykonana jest z tkaniny szklanej metalizowanej i tkaniny bawełnianej trudnopalnej stanowiącej podszewkę.



### OSŁONA TWARZY OT-1


Jej zadaniem jest ochrona twarzy użytkownika podczas pracy. Osłona zamocowana jest do wspornika, który zakładany jest na kask ochronny. Dzięki wspornikowi możliwa jest 4-stopniowa regulacja zasuwania osłony na twarz. Takie rozwiązanie gwarantuje lepszy komfort użytkowania - w razie potrzeby pracownik może odchylić osłonę nad głowę bez konieczności jej ściągania.

Do osłony twarzy zamocowana jest aluminiowa ramka, w której umieszczony jest filtr ochronny. Użytkownik - wg potrzeby - może stosować różne wizjery, np.: poliwęglanowe, szklane, kompozytowe. Istnieje możliwość użytkowania osłony twarzy wraz z osłoną głowy i karku.

**ZALECENIA:** należy stosować wraz z inną odzieżą ochronną: getrami, rękawicami i fartuchem. Należy użytkować wyłącznie z kaskiem ochronnym firmy 3M model G3000.

#### PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:

- odlewnik metali,
- hartownik,
- walcownik,
- wytapiacz.



**OSŁONA TWARZY POSIADA CERTYFIKAT CIOP**